




**RECOMMANDÉ**  
PAR LES ENSEIGNANTS  
**RECOMMENDED**  
BY TEACHERS

# KIDY *learn* CONCENTRATION




**INNOVÁCIÓ**  
**A KÖNNYEBB TANULÁS ÉRDEKÉBEN**

## A gyermeke nehezen tud órán koncentrálni?




## Figyelemzavart diagnosztizáltak a gyermekénél?



Kutatás: 117 szülő bevonásával, akiknek 6 és 12 éve közötti gyermeke van

## Vásárolt már a gyermekének olyan eszközöket, amelyek segítik a koncentrációt? Ha igen, milyen típusút?



Montessori kiegészítők, labda (habszivacs, anti-stressz), nyomkodható párna, rágható nyaklánc, rágható tollvég, pop-it, kézi pörgentyű, rágógumi, gumiszalag a székre....





**Dr. Michaël Guetta**

Gyermekpszichiáter  
Pitié Salpêtrière kórház, Párizs

„6 éves kortól a gyermek 20 perc körül kezd el koncentrálni, ami 10 éves korára maximum 40 percre emelkedik.”

„70%-uk képes koncentrálni, de ennek ára van”

„a gyermek elkezd koncentrálni egy feladatra, de nem fejezi be”

„a szülők úgy érzik, hogy a gyermekeik egyáltalán nem figyelnek rájuk”

„mindennapi tárgyak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy stimulálják valamelyik érzékszervüket”

„paradoxonnak tűnhet, hogy ahhoz, hogy fókuszban maradjunk, az agyunk egy részét valami másra kell használnunk”

**KIDY**learn  
CONCENTRATION

„a kezek lefoglalása, hogy felszabadítsuk az agyat”

**„A tanárok szerint a Kidy Learn Concentration termékek segítenek a gyerekeknek koncentrálni.”**

## A koncentráció fejlesztése

Segítenek levezetni a gyermekek felesleges energiáit, így a diákok jobban tudnak koncentrálni a feladataikra, és elkerülhetik a zavaró tényezőket.

## A szorongás csökkentése

Segíthetnek csökkenteni a szorongást és a stresszt, mivel megnyugtathatják őket. Ezáltal a diákok nyugodtabbnak és magabiztosabbnak érezhetik magukat az osztályteremben.

## Kognitív stimuláció

Az ismétlődő mozgások stimulálhatják az agyat és elősegíthetik a kreatív gondolkodást, ami játékos hatással lehet a problémamegoldásra és az ötletek generálására.




## A memória megőrzése és javítása

Bizonyos típusú eszközök, mint például a stresszlabdák vagy a pörgettyűk, segíthetnek a memória és az információmegőrzés serkentésében azáltal, hogy a tanulás során érzékszervi stimulációt nyújtanak.





# TERMÉKVÁLASZTÉK



## KIDY learn CONCENTRATION



Intelligens tisztítási funkció

Forgatással nyitható  
hegyezőnyílás




Nagy kapacitású  
tartály



Könnyen nyitható és zárható  
tartály

Puha gyűrűk  
az érzékszervek  
stimulálásával segítik a  
koncentrációt



KIDY learn  
CONCENTRATION

## Nyugodtság minden hegyezésnél

- Egylyukú tartályos hegyező
- **Puha forgó gyűrűk:** az érzékszervek stimulálásával segíti a koncentrációt és csökkenti a stresszt.
- Intelligens tisztítási funkció, amely tisztán tartja a tolltartót.
- Forgatható tartály: megbízható nyitás-zárás
- Kiszereelés: bliszter és display.

### IMA014300

Hegyző, egylyukú, tartályos, MAPED "Kidy Learn Concentration,,  
1 db/bliszter

### IMA014301

Hegyző display, egylyukú, tartályos, MAPED "Kidy Learn Concentration,,  
18 db/display



Könnyű, kényelmes  
anyag

Radírozási  
hatékonyság  
70%


Ergonomikus forma  
Könnyű fogás

Texturált felület  
kellemes érzészervi  
felületet biztosít

Franciaországban  
készült







**KIDY learn**  
**CONCENTRATION**

## Puha, texturált felületű radír

- **Texturált felület és ergonomikus forma:** könnyű fogás.
- Kellemben kezelhető puha anyag
- **Radírozási hatékonyság ~70%.**
- Franciaországban készült
- Kiszereles: 2 db-os bliszter és karton display

### IMA121800

Radír, MAPED "Kidy Learn Concentration,,  
2 db/bliszter

### IMA121801

Radír display, MAPED "Kidy Learn Concentration,,  
20 db/display

Világos betűtípus és  
kontraszt  
Nyílt diszlexia

Színes és tapintható  
kódolás  
Könnyíti az  
olvashatóságot



K-Resin: rendkívül  
ellenálló  
műanyag

Csúszásmentes  
markolat  
maximális pontosságért  
a rajzolás során

Tapintható felületek  
koncentráció és tanulás  
serkentésére



## Érintés, tanulás, siker

- **Tapintható felületek** a koncentráció serkentésére
- **Kontrasztos jelölések** a könnyű olvashatóság érdekében kialakított betűtípussal
- **Törésálló** : ellenáll a hajlításnak, csavargatásnak, leejtésnek

**IMA277900**


Vonalzó, műanyag, 20 cm, MAPED "Kidy Learn Concentration,,  
1 db/bliszter

Színes élek

segítik a gyerekeket az ujjaik elhelyezésében

Texturált ceruzatest

Csúszásmentes tapintás



Rágható szilikon vég relaxálás

Háromszögletű ergonomikus





## KONCENTRÁCIÓ SEGÍTÉSE

- Segíthet a gyerekeknek a koncentrációban és a stresszoldásban
- 100% nem mérgező szilikon vég
- Csúszásmentes tapintású ceruzák a könnyű kezelhetőség érdekében HB #2 keménység
- Könnyen hegyezhető



854400

### IMA854400

Írástanuló grafitceruza, HB, háromszögletű, szilikon vég, MAPED "Kidy Learn Concentration,,  
2 db / bliszter

### IMA854402

Írástanuló grafitceruza, HB, háromszögletű, szilikon vég, MAPED "Kidy Learn Concentration,,  
10 db/doboz

### IMA854401

Írástanuló grafitceruza, ceruzatartó, HB, háromszögletű, szilikon vég, MAPED "Kidy Learn Concentration,,  
20 db/csomag



## Kidy Learn Concentration 4 darabos írószerkészlet

- 1 db 20 cm-es vonalzó
- 1 db grafitceruza, rágható szilikon véggel
- 1 db radír
- 1 db egylyukú hegyező

**IMA981889**

Írószer készlet, 4 darabos, MAPED "Kidy Learn Concentration"

Fém cipzár és húzóka  
rendkívül ellenálló

Fogantyú  
Könnyű fogás



Szenzoros  
fogantyú  
Fokozza a  
tapintás  
élményét

## Szenzoros tolltartó



- Egyedi szenzoros tapintású fogantyú
- Tökéletes méret az alapvető iskolai felszerelés tárolására
- Hossza: 22.5 cm, átmérője: 7.5 cm
- Kiváló minőségű poliészter szövet hosszabb élettartamért
- Könnyen nyitható-zárható
- Ellenálló fém cipzár és húzóka

**IMA932900**

Tolltartó, henger alakú, cipzáras, MAPED "Kidy Learn Concentration"